

KOMET**Zapichovacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / šírka drážky š: 6/1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240154 6/1,5
GTIN	4047109072039
Trieda položky	24S

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Technický opis

f	2,75 mm
a	5,7 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	1,8 mm
vhodné kliešte č. 240100	12/8; 16/8
pre otvory od Ø D _{min}	6 mm
Ø stopky d	8 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Úžitková dĺžka	15 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	145	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	145	N
Hliník > 10 % si	vhodný	130	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	40	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	45	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/8

240100 16/8

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/8

240100 12/8