

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 0810/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L_3	6 mm
Šírka hrdla L_4	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Držiak ISO-kód	AH0810J SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500