

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Držiak ISO-kód	E12M SCLCR/L06
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500