

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Skrutka pre podložku	269013 5
Podložka	269005 6
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616H12
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 6	269005 6
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500