

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0608/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	AH0608H SCLCR/L06
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500