

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Skrutka pre podložku	269013 5
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Podložka	269005 6
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 6

269005 6

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500