

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	12 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu $L_3$	6 mm
Držiak ISO-kód	AH10K SCLCR/L06
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania $L_2$	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500