

**CNMG 190612, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250383 CA510 |
| GTIN | 4960664697236 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|---|--------------------|
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Lamač triesok | PH |
| Posuv f | 0,28 - 0,88 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie | 80 - 450 m/min |
| Hlavné použitie | P |
| Hĺbka rezu a _p | 1 - 10 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Typ | CA510 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 190612 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie