

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 1012/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L_4	10 mm
Velkosť doštičiek	6 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	14 mm
Držiak ISO-kód	AH1012K SCLCR/L06
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500