

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Držiak ISO-kód	E12M SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500