



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Trieda položky	25U

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Držiak ISO-kód	A08X SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 2
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Celková dĺžka L	120 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka, Typ: 2	269022 2
	659906 500