

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	E20S SCLCR/L09
Odsadenie stredu L ₃	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500