

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Držiak ISO-kód	AH10K SCLCR/L06
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500