

**Garant****Vyvrátavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	AH16Q SCLCR/L09
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	18 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500