

**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W80: 28-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236607 28-010 |
| GTIN             | 4047109187672 |
| Trieda položky   | 24R           |

**Popis****Upozornenie:**

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

**Technický opis**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Označenie                               | 28-010                            |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,13 mm/ot,                       |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička   | SOGX 09T308-01                    |
| Séria                                   | KUB Pentron®                      |
| Počet výmien/rezných hrán               | 4                                 |
| Typ                                     | BK6115                            |
| Typ                                     | GG(G)                             |
| Rezný materiál                          | HM                                |
| Druh produktu                           | Otočné rezné platničky na vrtanie |

**Údaje o uživateli**

|               | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|---------------|--------------|----------------------|----------------|
| GG(G)         | vhodný       | 120                  | K              |
| mokrý maximum | vhodný       |                      |                |