

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1010E06
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22