

**Garant****Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250606 20/11
GTIN	4045197650368
Trieda položky	21U

**Popis****Výhoda:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

**Technický opis**

Podložka	259031 8
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2025K11
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	48,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Čelusť	259038 6
Skrutka pre podložku	259025 5
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	pravé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 8	259031 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 5	259025 5
Upínacia príložka Typ 6	259038 6