

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Podložka	259031 28
Skrutka pre podložku	259025 10
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525M15
Čeľušť, skrutka, pružina	259035 2
Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Podložka Typ 28	259031 28
Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	259035 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500