


Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8430, Typ označenia W80: 28-030

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236609 28-030
GTIN	4047109230309
Trieda položky	24R

Technický opis

Označenie	28-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 09T308-03
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK8430
Typ	Uni
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		