

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami**  
**Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 24,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236630 24,5
GTIN	4047109100251
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:**

- **Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.**
- **Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.**
- **Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).**
- **Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).**
- **Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.**
- **Na stacionárne a rotačné použitie.**

**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

**Upozornenie:**

- **Pozor! Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.**
- **Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.**

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	75 mm

Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304 18-...
dosiahnutelný maximálny Ø vďaka modulovaniu	25,5 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Séria	KUB Trigon®
Menovitý-Ø D	24,5
Maximálna hranica prestavenia V <sub>max</sub>	0,5 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	99 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0