

**LOCTITE****Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 222**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083301 222
GTIN	4058093008942
Trieda položky	04L

## Popis

### Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

### Tekutá poistka skrutky.

#### Použitie:

**S nízkou pevnosťou** – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

**Stredne pevné** – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

**Vysoko pevné** – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).  
Nízka pevnosť, ľahká demontáž, vhodné na všetky kovy, ako aj pasívne materiály.

#### Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

## Technický opis

minimálny odtrhávací moment	6 Nm
Označenie výrobcu	LOCTITE 222

pre veľkosť závitů M do	M36
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
Tvar	tekuté
Vlastnosť	thixotrop
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Bod vzplanutia	100 °C
Farba	fialová
Chemický podklad	Dimetacrylater
Objem náplne	50 ml
Funkčná pevnosť podľa	6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	15 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Tesnosť	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

## Príslušenstvo

Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihl  
Vhodné pre veľkosť balenia 50

---

083344 50