

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 28
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Skrutka pre podložku	259025 10
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K15
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 2

259035 2

Skrutka pre podložku Typ 10

259025 10

Podložka Typ 28

259031 28

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500