

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami**  
**Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236630 25     |
| GTIN             | 4047109100268 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Prevedenie:**

- **Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.**
- **Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.**
- **Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla  $\pm 0,1$  mm).**
- **Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).**
- **Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.**
- **Na stacionárne a rotačné použitie.**

**Použitie:**

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

**Upozornenie:**

- **Pozor! Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.**
- **Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.**

**Technický opis**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>         | 75 mm              |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 24-... |

|                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Počet rezných hrán Z                                            | 1                                |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                                         | 25 mm                            |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky                       | 239652 8IP2 (1,3 Nm)             |
| dosiahnuteľný maximálny Ø vďaka modulovaniu                     | 26 mm                            |
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub>                                     | 56 mm                            |
| Séria                                                           | KUB Trigon®                      |
| Menovitý-Ø D                                                    | 25                               |
| Maximálna hranica prestavenia V <sub>max</sub>                  | 0,5 mm                           |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 99 mm                            |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D                              |
| Stopka                                                          | DIN 6535 HE, DIN 6595            |
| Použite vrtáka                                                  | Stredenie                        |
| Použite vrtáka                                                  | Prevrtanie                       |
| Použite vrtáka                                                  | vypuklý                          |
| Použite vrtáka                                                  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka                                                  | Vrtanie s presadením             |
| Použite vrtáka                                                  | šikmý výstup                     |
| Použite vrtáka                                                  | Šikmé vrtanie                    |
| Vnútorne chladenie                                              | áno                              |
| Druh produktu                                                   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP  |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP2          | 239652 8IP2 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3 | 211750 1,3  |