

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 28
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
Skrutka pre podložku	259025 10
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525M15
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 10

259025 10

Podložka Typ 28

259031 28

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Jednotka upínacích pätiiek Typ 2

259035 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500