


**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8430, Typ označenia W80: 10-030**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236609 10-030
GTIN	4047109230156
Trieda položky	24R

**Technický opis**

Označenie	10-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 040204-03
Séria	KUB Pentron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK8430
Typ	Uni
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		