

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami**
Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 38mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236630 38
GTIN	4047109100596
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

- **Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.**
- **Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.**
- **Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).**
- **Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).**
- **Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.**
- **Na stacionárne a rotačné použitie.**

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

- **Pozor! Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.**
- **Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.**

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	114 mm

Ø stopky D _s	32 mm
dosiahnuteľný maximálny Ø vďaka modulovaniu	41 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304 34-...
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Séria	KUB Trigon®
Menovitý-Ø D	38
pre Ø palca	1 1/12 palec
Maximálna hranica prestavenia V _{max}	1,5 mm
Dĺžka previsu L _A	153 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP	239652 10IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP1	239652 10IP1

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

674252 10IP