

LOCTITE**Prostriedok na utesnenie závitov, 50 ml, ID výrobcu: 511**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083321 511
GTIN	5010266002996
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Vhodný na kovové závitky do M80/R3.

Upozornenie:

Časti závitky sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistíte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
pre veľkosť závitky M do	M80
pre veľkosť závitky palec	3 palec

Označenie výrobcu	LOCTITE 511
minimálny odtrhávací moment	6 Nm
Funkčná pevnosť podľa	72 h
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Objem náplne	50 ml
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitov v tycinke
Dynamická viskozita	9000 - 22000 mPas
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Chemický podklad	Dimetacrylater
vhodné pre materiál	Kov
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
maximálna škára	0,15 mm
Tvar	pastovitá
Farba	biela
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
Tesnosť	1,05 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Tesniaci prostriedok