

 KOMET

**Závitorezná tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub> / štandardný závit: 8/M10mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	240200 8/M10
GTIN	4047109072589
Trieda položky	24S

## Popis

### Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

## Technický opis

Ø stopky d	8 mm
pre otvory od Ø D <sub>min</sub>	8 mm
pre stúpanie do	1,5 mm
f	3,75 mm
s	0,75 mm
a	7,7 mm
Štandardný závit	M10
Vnútorné chladenie	áno
vhodné kliešte č. 240100	12/8; 16/8
Atribút Názov produktu	L <sub>2</sub> = 15 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	145	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	145	N
Hliník > 10 % si	vhodný	130	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	45	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/8

240100 16/8

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/8

240100 12/8