

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami**
Kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 44mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236630 44 |
| GTIN | 4047109100664 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

- **Vyosené vrtanie: V závislosti od Ø do 1,5 mm.**
- **Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.**
- **Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vrtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).**
- **Vnútorne chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).**
- **Postačuje tlak chladiva 3 – 10 bar.**
- **Na stacionárne a rotačné použitie.**

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

- **Pozor! Pri prevrtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.**
- **Na vyžiadanie – ľavorezný; – 2×D, – iný Ø; – špeciálne vyhotovenia – tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.**

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 34-... |

| | |
|---|----------------------------------|
| Úžitková dĺžka L_1 | 132 mm |
| dosiahnuteľný maximálny \varnothing vďaka modulovaniu | 45 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
| \varnothing stopky D_s | 32 mm |
| Dĺžka stopky L_s | 60 mm |
| Séria | KUB Trigon® |
| Menovitý- \varnothing D | 44 |
| Maximálna hranica prestavenia V_{max} | 0,5 mm |
| Dĺžka previsu L_A | 171 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3xD |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | Prevrtanie |
| Použite vrtáka | vypuklý |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | Vrtanie s presadením |
| Použite vrtáka | šikmý výstup |
| Použite vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP | 239652 10IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP1 | 239652 10IP1 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8 | 211750 2,8 |
| | 674252 10IP |

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP
