

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	30 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L12
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 9	269028 9
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500