

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Podložka	259031 28
Veľkosť doštičiek	15 mm
Klinok	259015 8
Súprava pružín	259044 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Skrutka klinku	259018 7
Držiak ISO-kód	A32S PDUNR/L15
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 8	259015 8
Podložka Typ 28	259031 28
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500