



Káblový bubon ocelové jadro, Typ: 25N-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081106 25N-4
GTIN	4007123687633
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).

Pevný káblový bubon s telesom bubna z ocelového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Technický opis

Dĺžka kábla	25 m
Počet zásuviek	4
Materiál bubna	Ocelový plech
Dĺžka	22 mm
Výška	39 mm
Menovitý prúd	16 A
Trieda kábla	H07RN-F
Počet zásuviek Typ F	4

Technický list

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Sieťové napätie	230 V
Materiál kábla	Gumový neoprén
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Farba kábla	čierna
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Šírka	30,5 mm
Zloženie kábla	3G2,5
Počet zásuviek 230 V	4
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon