



Káblový bubon ocelové jadro, Typ: 40N-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).

Pevný káblový bubon s telesom bubna z ocelového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Technický opis

Dĺžka	22 mm
Materiál kábla	Gumový neoprén
Materiál bubna	Ocelový plech
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Trieda kábla	H07RN-F
Zloženie kábla	3G1,5
Výška	39 mm
Farba kábla	čierna

Technický list

Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Počet zásuviek Typ F	4
Dĺžka kábla	40 m
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Šírka	30,5 mm
Počet zásuviek	4
Menovitý prúd	16 A
Počet zásuviek 230 V	4
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Sieťové napätie	230 V
Druh produktu	Káblový bubon