

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A40T SCLCR/L12
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Skrutka podložky	269013 5
Podložka	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 6

269005 6

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500