

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, pravé, Typ: SET06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Trieda položky	29W

Popis**Rozsah balenia:**

V plastovom boxe.

Technický opis

Držiak ISO-kód	A0608H SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A0810J SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A1012K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A1216M SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	42 mm

Dĺžka hlavy L_1	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Výška upínania L_2	7 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Odsadenie stredu L_3	6 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Odsadenie stredu L_3	4 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka hrdla L_4	6 mm
Šírka hrdla L_4	10 mm
Šírka hrdla L_4	8 mm
Šírka hrdla L_4	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vývrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/06	260032 1216/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 0608/06	260032 0608/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/06	260032 1012/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/06	260032 0810/06
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500