

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 4
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2020K11
Podložka	259031 7
Veľkosť stopky	20 mm
Klinok	259015 7
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka klinku	259018 6
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Klinok Typ 7	259015 7
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružín10-dielne Typ 4	259044 4
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Podložka Typ 7	259031 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500