

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A08H SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500