

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	A12L SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500