

**HOLEX****Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, ľavé, Typ: SET06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Trieda položky	29W

**Popis**

**Rozsah balenia:**  
V plastovom boxe.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A0608H SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A0810J SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A1012K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	A1216M SCLCR/L06
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm

Výška upínania L <sub>2</sub>	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	42 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vývrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/06	260033 1216/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 0608/06	260033 0608/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/06	260033 0810/06
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/06	260033 1012/06
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500