

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A10K SCLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500