

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	20 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SCLCR/L09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Odsadenie stredu $L_3$	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania $L_2$	14 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500