

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Trieda položky	21T

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
Držiak ISO-kód	A20R SCLCR/L09
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500