

Garant

Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 32/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 32/3
GTIN	4045197485397
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	9,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	50 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500