

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	30 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L12
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 9	269028 9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500