

**DNMG 150604, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 590 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie