

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A20R SCLCR/L09
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500