

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	269005 6
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Držiak ISO-kód	A32S SCLCR/L12
Skrutka podložky	269013 5
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 6	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500