

LOCTITE**Prostriedok na utesnenie závitov, 50 ml, ID výrobcu: 572**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083321 572
GTIN	5010266572321
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásy a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. **Úplný povrchový kontakt** zabezpečuje **100%ige tesnosť**. Spätne otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Pomaly tvrdnúci, na potrubné komponenty, kohúty a ventily.

Upozornenie:

Časti závitov sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčistia univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

pre veľkosť závitov palec	3 palec
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
pre veľkosť závitov M do	M80

Funkčná pevnosť podľa	72 h
minimálny odtrhávací moment	7 Nm
Označenie výrobcu	LOCTITE 572
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Pevnosť bez fixácie podľa	12 min
Farba	biela
Dynamická viskozita	14400 - 28600 mPas
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	pripojovacie kusy
Objem náplne	50 ml
maximálna škára	0,1 mm
Chemický podklad	Dimetacrylater
vhodné pre materiál	Kov
Tvar	pastovitá
Bod vzplanutia	93 °C
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Tesniaci prostriedok