

**DNMG 150604, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie