

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 28
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Skrutka klinku	259018 7
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	32 mm
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 3232P15
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Klinok	259015 8
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Celková dĺžka L	170 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 8	259015 8
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 28	259031 28
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500